

Caro cliente!

Congratulazioni per l'acquisto di questo telefono cellulare NGM!
Hai fatto la scelta giusta.

Incluso nella scatola: Telefono cellulare, porta cellulare, carica batteria, batteria, istruzioni.

1 CONTROLLI

Tasto per Termina/Indietro/Cancella/Accendi/Spegni 

- Termina una chiamata
- Nel menù: Toma indietro
- Cancella inserimento
- Accensione/Spegnimento: premere per 2 secondi

Recevitore

Display (Schermo)

Tasti direzionali

- In standby:  Accede al menù
- In standby:  Accede alla rubrica
- Scorre il menù e la rubrica

Tasto risposta/OK 

- Fa una chiamata o risponde a una chiamata
- Nel menù: Conferma la selezione
- In standby: Conferma la chiamata di un numero

1 - Tasto

Tenerlo premuto per connettersi alla segreteria

***** - Tasto

- In standby:

- Tenere il tasto premuto per la chiamata veloce M1 (vedere il capitolo 7)

• Per gli SMS: Caratteri speciali

(, . ? ; ! ' " @ _ ~ & + - () < > [] % = \ / # * \$ % ...)

- Radio: Scan (filter) sender

- Tasto

- In standby:

Tenerlo premuto per la chiamata veloce M2

- Per gli SMS: imposta le maiuscole, minuscole numeri

0 - Tasto

- Per gli SMS: Spazio

Tenerlo premuto per inserire: +

(prefisso internazionale, "+39" per l'Italia)

Flip Attivo

- Per rispondere alle chiamate e chiudere la conversazione/Blocco e sblocco tastiera

Controllo volume  & 

Cambia il volume del microfono o della radio

Radio

- In alto: Radio accessa
- In basso: Radio spenta

16 Istruzioni di sicurezza

 Spegnerlo il telefono negli ospedali o vicino a strumentazione medica. Deve esserci una distanza minima tra pacemakers i telefoni accessi.

 Non guidare tenendo il cellulare in mano. Seguire le leggi e le regole di guida dei paesi in cui ci troviamo.

 Il telefono deve essere spento durante il volo in aereo.

 Il telefono deve essere spento vicino a stazioni petrolifere o in aree con materiale esplosivo.

Non far scattare il flash negli occhi delle persone o animali!

(Classe di protezione 3)

Valori SAR: il peso Massimo determinate dalla EU è 2,0W/kg. Questo modello ha un massimo di 0,557W/kg.

17 UTILIZZO

Questo telefono è robusto e adatto per utilizzo mobile. Va protetto dall'umidità (pioggia, acqua...) e urti. Non tenerlo esposto per lungo tempo ai raggi del sole.

L' utilizzo del telefono come indicato sopra può danneggiare il prodotto e per di più è associato al rischio di scosse elettriche incendi ecc. Il prodotto non deve essere né alterato né riprodotto e l' alloggiamento non deve essere aperto. L' adattatore di potenza è designato per utilizzo domestico e prese di corrente di locali pubblici con il seguente voltaggio 230 volts / 50 Hz (10/16A).

18 DATI TECNICI

GSM Dual band 900/1800MHz
Dimensioni: 107x52x17mm
Peso: 92 g
Batteria: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
Durata in Standby: 210h
Durata in conversazione: 170min

NGM Oscar Flip



Bottone chiamata d'emergenza

Luce del flash

- In alto: Flash attivo
- In basso: Flash disattivo

Blocco tastiera

- In alto: blocco tastiera disattivo
- In basso: blocco tastiera attivo

Copri batteria



